


Garant**CCMT 120408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 120408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 2,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Syöttö f	0,05 - 2,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä