

**Garant****TCMT 16T308, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T308 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmSyöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä