

**Garant****VBMT 160402, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VBMT 160402 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä