

**Garant****VC.T 110302, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261364 HB7020 |
| GTIN         | 4045197710888 |
| Tuoteluokka  | 21G           |

## Kuvaus

VCMT 110302 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| lastunmurtaja                   | SS                   |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 150 - 400 m/min      |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,2 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 1,5 mm         |
| Nirkon säde                     | 0,2 mm               |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava    |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue                   | P                               |
| Laji                            | HB7020                          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | VCMT 110302                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Toleranssi                      | M                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |