

Garant**VBMT 110304, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 110304 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä