


**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CC.T 120404 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SS

Toleranssi: MF

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmSyöttö  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,05 - 2,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä