

**Garant****TCMT 16T304, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T304 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä