


Garant**eco-pistoteränpidin ylösalaisin, IKZ, Varren Ø d1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319133 25
GTIN	4045197717238
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Eriytynen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten – riippumatta pistosyvyydestä.
- Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
- Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
- Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

Huomautus:

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 279815 14. Katso varaosalista.

Tekninen kuvaus

L ₂	60 mm
L ₁	36 mm
Varren Ø d ₁	25 mm

soveltuu terän korkeuteen	26 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
Korkeus H ₁	47 mm
korkeus H ₂	29 mm
Tuotetyyppi	VDI-pistoteränpidin