

Garant**eco-pistoteränpidin, IKZ, Varren Ø d1: 50mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319132 50
GTIN	4045197717207
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Erityinen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten – riippumatta pistosyvyydestä.
- Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
- Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
- Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

Huomautus:

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 27981514. Katso varaosalista.

Tekninen kuvaus

L ₁	62 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
soveltuu terän korkeuteen	32 mm

Varren $\varnothing d_1$	50 mm
L_2	100 mm
Korkeus H_1	75,5 mm
korkeus H_2	47 mm
Tuotetyyppi	VDI-pistoteränpidin