



Magneettinostin, suurin kantavuus (taso): 150kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085990 150
GTIN	2050001780119
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Mitta E	50 mm
Mitta A	93 mm
suurin kantokuorma pyöreä	65 kg
Mitta G	26 mm
Mitta F	162 mm

Mitta B	155 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	2 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	2 mm
Enimmäispituus tasainen	2500 mm
Paino	2,6 kg
Mitta C	60 mm
Mitta D	70 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	100 mm
suurin kantokuorma tasainen	150 kg
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin