



Magneettinostin, suurin kantavuus (taso): 300kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085990 300
GTIN	2050001780126
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	4 mm
Mitta D	99 mm
Mitta C	100 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	4 mm
Enimmäispituus tasainen	2500 mm

Mitta B	214 mm
Mitta A	152 mm
Mitta F	231 mm
Mitta E	81 mm
suurin kantokuorma pyöreä	150 kg
Paino	10 kg
Enimmäis-Ø pyöreä	200 mm
Mitta G	40 mm
suurin kantokuorma tasainen	300 kg
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin