

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Syöttö f	0,08 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä