

**Magneettinostin, suurin kantavuus (taso): 600kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085990 600
GTIN	2050001780133
Tuoteluokka	08P

Kuvaus**Malli:**

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Mitta E	81 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	6 mm
Mitta D	99 mm
Mitta C	120 mm
suurin kantokuorma tasainen	600 kg

Mitta B	300 mm
Mitta G	49 mm
Mitta F	241 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	270 mm
Paino	20 kg
suurin kantokuorma pyöreä	300 kg
Enimmäispituus tasainen	2500 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	6 mm
Mitta A	246 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin