


**Garant****eco-pistoteränpidin, IKZ, Varren Ø d1: 20mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	319132 20
GTIN	4045197716767
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Erityinen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten – riippumatta pistosyvyydestä.
- Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
- Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
- Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

**Käyttö:**

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

**Huomautus:**

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 27981514. Katso varaosalista.

**Tekninen kuvaus**

soveltuu terän korkeuteen	26 mm
L <sub>1</sub>	36 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20

Varren $\varnothing d_1$	20 mm
$L_2$	55 mm
Korkeus $H_1$	47 mm
korkeus $H_2$	29 mm
Tuotetyyppi	VDI-pistoteränpidin