

**Garant****Tasojyrin 45° vasenleikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
KiinnitysreiänØ	32 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	113 mm
Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7