

Garant**eco-pistoteränpidin, IKZ, Varren Ø d1: 25mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319132 25
GTIN	4045197716774
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Erityinen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten – riippumatta pistosyvyydestä.
- Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
- Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
- Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

Huomautus:

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 27981514. Katso varaosalista.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
L ₂	60 mm
L ₁	36 mm

soveltuu terän korkeuteen	26 mm
Varren $\varnothing d_1$	25 mm
Korkeus H_1	47 mm
korkeus H_2	29 mm
Tuotetyyppi	VDI-pistoteränpidin