



Magneettinostin, suurin kantavuus (taso): 1200kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	085990 1200
GTIN	2050001780140
Tuoteluokka	08P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Enimmäis-Ø pyöreä	300 mm
Mitta C	140 mm
Mitta G	72 mm
Enimmäispituus tasainen	3500 mm
Mitta B	359 mm

Mitta A	305 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	10 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	10 mm
suurin kantokuorma pyöreä	600 kg
Mitta E	112 mm
Mitta F	315 mm
Paino	40 kg
suurin kantokuorma tasainen	1200 kg
Mitta D	125 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin