


Garant**WNMG 080412, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
lastunmurtaja	SG
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä