

Garant**Kärkiupotinsarja nro 150152, kotelo 90°, pinnoittamaton, Upottimien lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	1503127
GTIN	4045197717122
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Kärkiupotinsarjat **kotelossa**

Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiottu.

Varressa on **lisäksi 3 kiinnityspintaa** 3-leukaistukkaa varten.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Sisältö:

1 upotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Tekninen kuvaus

Upottimien lukumäärä	7
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton

Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 11,5 mm	150152 11,5
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 8 mm	150152 8
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 10 mm	150152 10
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 25 mm	150152 25
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 19 mm	150152 19
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 6 mm	150152 6
Tarkkuuskärkiupotin90° Ulko-Ø 15 mm	150152 15