

Garant**Tasojyrsin 45° vasenleikkuinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	63 mm
Terän Ø D_c	50 mm
Sopiva kääntöterä	SE.. 1204..
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7