

**Garant****eco-pistoteränpidin, IKZ, Varren Ø d1: 16mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	319132 16
GTIN	4045197716750
Tuoteluokka	31V

## Kuvaus

### Malli:

- Erityinen, säädettävä kuulasuihkutussuutin optimaalista terän jäähdytystä varten – riippumatta pistosyvyydestä.
- Pääterän ja sivuterän lämpötila on huomattavasti alhaisempi ja mahdollistaa selvästi suuremman leikkuunopeuden.
- Jäykkä pistoterän pidin pistoterille.
- Terän kiinnitys lukituslevyn avulla.

### Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien käyttämiseksi.

### Huomautus:

Sisältää suulasuihkusuuttimen lukitusruuvin. Käytettäessä perinteisiä pistolehtiä jäähdytysaineen syöttö pistolehden kautta sulkeutuu! Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 27981514. Katso varaosalista.

## Tekninen kuvaus

Varren Ø d <sub>1</sub>	16 mm
soveltuu terän korkeuteen	19 mm
L <sub>2</sub>	42 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
L <sub>1</sub>	29 mm
Korkeus H <sub>1</sub>	42 mm
korkeus H <sub>2</sub>	20 mm
Tuotetyyppi	VDI-pistoteränpidin