


**Garant****Eco-jälkiasennussarja, Varren leveys b: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	317900 16
GTIN	4045197716705
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Jäähdytysnesteen siirtoon Eco-järjestelmän kääntöteränpitimiin ja pistosorvauspitimiin.
- Soveltuu AXA sorvausterän pikavaihtopitimiin nro 318100 ja PARAT-vaihtopitimiin nro 316120 – 316160.
- Syöttö tapahtuu vasemmalla, oikealla tai takana olevan letkuliitännän kautta.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lukitusruuvit ja pikaliittimen (G 1/8 tuumaa) letkuliitaintään, jonka ulko-Ø on 6 mm. Liitännän pituus 17,4 mm.

**Tekninen kuvaus**

varren korkeudelle H <sub>1</sub>	16 mm
Varren leveys b	16 mm
Kokonaispituus L <sub>1</sub>	79 mm
Pituus L <sub>2</sub>	25 mm
Kokonaiskorkeus H	20 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin

