

**Garant****VBMT 110302, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110302

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä