

Garant**Jyrsinkääntöterä POMX 10T5ZEER M suuren syötön jyrsimille HB9530****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213166 ST900 |
| GTIN | 4045197714176 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).

Positiivinen pikasyöttögeometria.

Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tyyppi | ST900 |
| Syöttö f_z / hammas | 1,1 mm |
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 4,8 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 5 |
| ISO-koodi-kääntöterä | POMX 10T5ZEER M |
| Laji | HB9530 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 350 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 300 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 280 m/min | P |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| ilma | soveltuu | | |