

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232240 12
GTIN	4045197717726
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 12 - 12,5 mmHyötypituus L₁: 18,8 mmvarren Ø D_s: 20 mmVarren pituus L_s: 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	12 - 12,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Hyötypituus L ₁	18,8 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Varren pituus L _s	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D

Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6