



## Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 13



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232240 13
GTIN	4045197717733
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

**Malli:**

Sisäjähdytys.

**Suoraurainen.**

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 26 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX8

### Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	26 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D

Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3