

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232240 48
GTIN	4045197717771
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

**Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 97,5 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren pituus L<sub>s</sub>: 70 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX20

**Tekninen kuvaus**

Ø-alue D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	97,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	70 mm
Terien lkm Z	2

Malli	1,5xD
Varsi	ISO 9766
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600