



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 12×D, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	232270 18
GTIN	4045197717924
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v_c-arvoja 30%:lla.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 18 - 24 mm

Hyötypituus L₁: 288 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX9
Ø-alue D _c	18 - 24 mm
Hyötypituus L ₁	288 mm
Morsekartio MK koko	3
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX9	674248 TX9
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9