



Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	232256 12
GTIN	4045197717788
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v_c -arvoja 30%:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 12 - 12,5 mm

Hyötypituus L_1 : 144 mm

varren Ø D_s : 20 mm

Varren pituus L_s : 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX7

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	20 mm
Ø-alue D_c	12 - 12,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Hyötypituus L_1	144 mm
Varren pituus L_s	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7
------------------------------------	------------

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
--------------------------------------------------------------------------	------------

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7	674248 TX7
-------------------------------------------------------------	------------