

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 1,5×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 232240 25 |
| GTIN | 4045197717757 |
| Tuoteluokka | 22G |

Kuvaus**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Sisäjähdytys.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 25 - 35 mm

Hyötypituus L₁: 52,5 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren pituus L_s: 60 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX15

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hyötypituus L ₁ | 52,5 mm |
| varren Ø D _s | 32 mm |
| Kiristysruuvit | 232990 TX15 |
| Ø-alue D _c | 25 - 35 mm |
| Varren pituus L _s | 60 mm |
| Terien lkm Z | 2 |

| | |
|--------------|----------------|
| Malli | 1,5xD |
| Varsi | ISO 9766 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15 | 232990 TX15 |
| 8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |