



## Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 12×D, Tyyppi: 25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232270 25
GTIN	4045197717931
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

#### Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

#### Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja  $f$  10%:lla ja  $v_c$ -arvoja 30%:lla.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue  $D_c$ : 25 - 35 mm

Hyötypituus  $L_1$ : 300 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

### Tekninen kuvaus

Ø-alue $D_c$	25 - 35 mm
Hyötypituus $L_1$	300 mm
Kiristysruuvit	232990 TX15
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600