

**Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232256 13
GTIN	4045197717795
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Huomautus:Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v_c -arvoja 30%:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c : 13 - 17,5 mmHyötypituus L_1 : 156 mmvarren Ø D_s : 20 mmVarren pituus L_s : 50 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX8

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	156 mm
varren Ø D_s	20 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Ø-alue D_c	13 - 17,5 mm
Varren pituus L_s	50 mm
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8