



## Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 12×D, Tyyppi: 36



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232270 36
GTIN	4045197717948
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

#### Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti. **Suoraurainen.**

#### Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v<sub>c</sub>-arvoja 30%:lla.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 432 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX20

### Tekninen kuvaus

Kiristysruuvit	232990 TX20
Ø-alue D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	432 mm
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600