

SWISS TOOLS

**Poratangon varsi, HSK-T, Varren Ø / Ø D-A-mitta: 40/25-90mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320102 40/25-90
GTIN	2050001773050
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

**Käyttö:**

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	90 mm
Varren Ø	40 mm
Ø D	25 mm
Sovitin	HSK-T
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko