



## Perusrunko Lieriövarsi, sisäjähdytyksellä, 12×D, Tyyppi: 18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232256 18
GTIN	4045197717801
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

#### Malli:

Sisäjähdytys.

#### Huomautus:

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja  $v_c$ -arvoja 30%:lla.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Terien lkm Z: 2

Ø-alue  $D_c$ : 18 - 24 mm

Hyötypituus  $L_1$ : 288 mm

varren Ø  $D_s$ : 25 mm

Varren pituus  $L_s$ : 56 mm

Kiristysruuvit: 232990 TX9

### Tekninen kuvaus

Ø-alue $D_c$	18 - 24 mm
varren Ø $D_s$	25 mm
Hyötypituus $L_1$	288 mm
Kiristysruuvit	232990 TX9
Varren pituus $L_s$	56 mm
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	ISO 9766
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX9

674248 TX9

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9

232990 TX9

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu  
vääntömomentti 2,2 Nm

211750 2,2