



## Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 1,5×D, Tyyppi: 12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232257 12
GTIN	4045197717849
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

**Malli:****Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mmHyötypituus L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX7

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus L <sub>1</sub>	18,8 mm
Kiristysruuvit	232990 TX7
Ø-alue D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX7	674248 TX7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX7	232990 TX7