

**Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 12xD, Tyyppi: 48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232270 48
GTIN	4045197717955
Tuoteluokka	22G

Kuvaus**Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti. **Suoraurainen.**

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530.**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v_c-arvoja 30%:lla.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 48 - 65 mm

Hyötypituus L₁: 576 mm

Morsekartio MK koko: 5

Kiristysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Ø-alue D _c	48 - 65 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Hyötypituus L ₁	576 mm
Morsekartio MK koko	5
Terien lkm Z	2
Malli	12xD
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600