

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 34mm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 231660 34 |
| GTIN | 4045197718150 |
| Tuoteluokka | 21M |

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä $5 \times D$.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ø D | 34 mm |
| Syöttö f FF(G):ssä | 0,5 mm/kierr, |
| Peruselementin koko | 34 mm |
| Sarja | HiPer-Drill |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Kärkikulma | 135 astetta |

| | |
|---------------|------------------------|
| Laji | HB7725 |
| Lastuava aine | KM |
| Semi-Standard | kyllä |
| Terien lkm Z | 2 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 90 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 70 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 100 m/min | K |
| märkä enintään | soveltuu | | |