



## Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 1,5×D, Tyyppi: 18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232257 18
GTIN	4045197717863
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

**Malli:****Suoraurainen.****Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 18 - 24 mmHyötypituus L<sub>1</sub>: 36 mm

Morsekartio MK koko: 3

Kiristysruuvit: 232990 TX9

### Tekninen kuvaus

Ø-alue D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Kiristysruuvit	232990 TX9
Hyötypituus L <sub>1</sub>	36 mm
Morsekartio MK koko	3
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX9	674248 TX9
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2