

**Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 1,5×D, Tyyppi: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	232257 25
GTIN	4045197717870
Tuoteluokka	22G

**Kuvaus****Malli:**

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

**Suoraurainen.****Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 52,5 mm

Morsekartio MK koko: 4

Kiristysruuvit: 232990 TX15

**Tekninen kuvaus**

Ø-alue D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	52,5 mm
Kiristysruuvit	232990 TX15
Morsekartio MK koko	4
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX15	232990 TX15
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600