

SWISS TOOLS

**Poratangon varsi, PSC, Varren Ø / Ø D-A-mitta: 50/40-140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320407 50/40-140
GTIN	2050001772794
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

**Käyttö:**

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	140 mm
Varren Ø	50 mm
Ø D	40 mm
Sovitin	PSC
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko