

Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, Tyyppi: HART

Tilaustiedot

Tilausnumero	213178 HART
GTIN	4045197714909
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).

Positiivinen pikasyöttögeometria.

Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 2,2$ mm.

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 4,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,6 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,6 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,8 mm
tyyppi	Kovametalli
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 10T5ZESR R

Laji	HB9715
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	40 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	30 m/min	H
GG(G)	soveltuu	300 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		