



## Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 12×D, Tyyppi: 13



### Tilaustiedot

Tilausnumero	232270 13
GTIN	4045197717917
Tuoteluokka	22G

### Kuvaus

#### Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja v<sub>c</sub>-arvoja 30%:lla.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 156 mm

Morsekartio MK koko: 2

Kiristysruuvit: 232990 TX8

### Tekninen kuvaus

Ø-alue D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	156 mm
Kiristysruuvit	232990 TX8
Morsekartio MK koko	2
Terien lkm Z	2
Malli	12×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

---

## Tarvikkeet

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX8	232990 TX8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8