



Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjähdytystä, 1,5×D, Tyyppi: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	232257 48
GTIN	4045197717894
Tuoteluokka	22G

Kuvaus

Malli:

Rei'ille tarkkuuteen IT10 asti.

Suoraurainen.**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sisäjähdytys: ei

Terien lkm Z: 2

Ø-alue D_c: 48 - 65 mm

Hyötypituus L₁: 97,5 mm

Morsekartio MK koko: 5

Kiristysruuvit: 232990 TX20

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	97,5 mm
Ø-alue D _c	48 - 65 mm
Kiristysruuvit	232990 TX20
Morsekartio MK koko	5
Terien lkm Z	2
Malli	1,5×D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei

Tuotetyyppi	Kääntöteräpora
-------------	----------------

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
--	-------------

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
--	-----------

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
--	-------------

Torx-ruuvisarja 10 osaa Käyttö TX20	232990 TX20
-------------------------------------	-------------

Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600
--	-------------