



Joustopinnepihdit, pysäytin, Kokonaispituus: 250mm



Tilastiedot

Tilausnumero	719967 250
GTIN	4003773078623
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottujen Cobra®-vesipumppupihtien pohjalta tiheä siirtoloveus. Erikoisleuat itsekiristyvien letkunkiristimien kiinnipitämiseen; **leuat 360 käännettävät**. Mustaksi fosfatoitua pihdit.

Pysäytin, vapautus yhdellä kädellä. Helppo ja turvallinen työskentely käsiteltäessä jännitetyjä sinkilöitä.

Etu:

Vähäinen kiristysvoiman käyttötarve vipuvälityksen ansiosta. Leuat avautuvat 80 mm:iin asti.

Käyttö:

Tarttuu varmasti itsekiristyviin letkunkiristimiin, vakio-, pienois- ja lankasinkilöihin sekä joustopinnerenkaisiin.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	250 mm
lukittava	kyllä
Hienosäätölovien lkm	19
Leukaväli	80 mm
Leukaväli	≥ 40 mm
Nimelliskoko	70 mm
Suurin puristusteho	40 mm
Kahvarakenne	muovipinnoite

Raaka-aine	Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu
pihtien pinta	harmaaksi fosfatoidut
Leuat 360° kääntyvät	kyllä
Tuotetyyppi	Puristuspihdit