

Garant**TCMT 110208, Laji: HB725**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110208 HB725 Laji: HB725

lastunmurtaja: UM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mmSyöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 250 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	UM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Laji	HB725

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä