

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 7
ISO-koodi pidin	STGCR/L 2525M16
Varren koko	25 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Pään pituus L ₁	23 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18	269028 18
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500