

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Varren koko	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 7
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	STGCR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18	269028 18
Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500