

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	62,5 mm
Kaulan leveys L_4	19,5 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVVCR/L16
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L_3	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	34 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	23 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	13 mm
varren Ø D_s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500