

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	11,9 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	14 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVVCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,5 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	9,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500